

Garant**Płytki skrawające VBGT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HU7310, wielk.: 110301****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3827 110301
GTIN	4067263098379
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,05 mm
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
powłoka	bez powłoki
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
Zastosowanie główne	N
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBGT 110301
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,1 mm
Zawartość	261220 HU7310
liczba sztuk	30

Karta danych

tolerancja	G
Gatunek	HU7310
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3827 110301