


Garant

Plaquette CNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7010-2, Réf.: 120404



Données de commande

N° commande	GG2410 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	4
Application principale	P
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	4,25 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Sommaire	250156 HB7010-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 440 mm/min

Fiche technique

Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Quantité	50
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2410 120404