



Inserto SCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7035-2, Dim.: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2838 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 290 mm/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260766 HB7035-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Codice ISO Inserto	SCMT 120408

Scheda tecnica

Numero pezzi	50
Impiego principale	P
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2838 120408