

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca ANGX 10T308ZEER, HB9745****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2134 TI
GTIN	4067263078883
Klasa artykułu	GGN

Opis**Pasuje do:**

Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Mini nr 213052 – 213058.

Zawartość:

50 × 213072 TI

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,5 mm
Zawartość	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ANGX10T308
Gatunek	HB9745
Materiał ostrza	HM
zalecana głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
Promień programowany przy $a_{p \text{ max}}$	1,6 mm
liczba wymian/ostrzy	4

Karta danych

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
przyłączy	nadaje się		

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/GG2134-TI>