

Garant**Varčno pakiranje VNMG rezalna obračalna ploščica srednja obdelava 30 kosov HB7010-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2472 160408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 440 mm/min
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
Globina reza $a_{p\min}$	0,55 mm
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Vsebina	251804 HB7010-2
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Podatkovni list

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
število kosov	30
Zvrst	HB7010-2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2472 160408