

**Garant****Pachet avantajos burghie din carbură extra scurte, 5 bucăți****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG1251 0,8    |
| GTIN               | 4067263106562 |
| Clasa articolului  | GGN           |

**Descriere****Execuție:**

Cu același Ø nominal și al cozii.

Strat de acoperire TiAlN pentru performanțe superioare.

Similar cu DIN 6539 (foarte scurt).

**Ca codul: 122151.**

**Notă:**

Lungime canelură  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.

**Descriere tehnică**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Toleranța arborelui                          | h7     |
| Număr de dinți Z                             | 2      |
| Ø nominal $D_c$                              | 0,8 mm |
| Toleranță Ø nominal                          | h7     |
| Ø cozii $D_s$                                | 0,8 mm |
| adâncime maximă de găurire recomandată $L_2$ | 3,8 mm |

## Fișă de date

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Standard                                      | DIN 6539                  |
| Lungimea canalului de așchii $L_c$            | 5 mm                      |
| Cuprins                                       | 5"                        |
| Avans $f$ pentru oțel $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | 0,01 mm/rot               |
| Lungimea totală $L$                           | 24 mm                     |
| Strat de acoperire                            | TiAlN                     |
| Materialul sculei                             | Carbură                   |
| Tip                                           | N                         |
| Unghiul la vârf                               | 118 grad                  |
| Unghiul elicei                                | 30 grad                   |
| Coadă tip                                     | Coadă cilindrică cu $h_7$ |
| Răcire interioară                             | nu                        |
| Inel colorat                                  | fără                      |
| Tip produs                                    | Burghiu elicoidal         |

## Date utilizator

|                              | Se recomandă pentru         | $V_c$     | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| Alu Termo Pl                 | indicat în anumite condiții | 260 m/min | N       |
| Aluminiu (cu așchii scurte)  | recomandat                  | 180 m/min | N       |
| Alu $> 10\% \text{ Si}$      | recomandat                  | 180 m/min | N       |
| Oțel $< 500 \text{ N/mm}^2$  | recomandat                  | 90 m/min  | P       |
| Oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$  | recomandat                  | 90 m/min  | P       |
| Oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$  | recomandat                  | 80 m/min  | P       |
| Oțel $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | recomandat                  | 60 m/min  | P       |
| Oțel $< 1400 \text{ N/mm}^2$ | recomandat                  | 35 m/min  | P       |
| INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$  | recomandat                  | 35 m/min  | M       |
| INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$  | recomandat                  | 25 m/min  | M       |
| Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$    | recomandat                  | 25 m/min  | S       |

## Fișă de date

|                  |                             |           |   |
|------------------|-----------------------------|-----------|---|
| GG(G)            | recomandat                  | 90 m/min  | K |
| CuZn             | recomandat                  | 180 m/min | N |
| Uni              | recomandat                  |           |   |
| Ulei             | recomandat                  |           |   |
| Umiditate maximă | recomandat                  |           |   |
| Uscat            | indicat în anumite condiții |           |   |

### Produse potrivite

No Shop URL available for: GG1251 0,8