

Garant**SCMT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7035-2, Méret: 09T308**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2838 09T308
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,08 - 0,3 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Tartalom	260763 HB7035-2
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Darabszám	50
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 290 mm/min
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,25 mm
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T308
Sarokrádiusz	0,8 mm

Típus	HB7035-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2838 09T308