




Inserto CNMG per sgrossatura 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 120412



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3961 120412
GTIN	4067263094180
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	50
Profondità di taglio a_p	2 - 6 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,55 mm
Contenuto	250219 HBT130
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Rivestimento	TiCN
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 180 mm/min

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p max.	5,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,15 - 0,55 mm/gir,
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3961 120412