

Garant

Pack promotionnel Plaquettes DNMG pour ébauche, 30 pièces, HB7010-2



Données de commande

N° commande	GG2431 150608
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Sommaire	250862 HB7010-2
Application principale	P
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	3,75 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 415 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,55 mm
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	DNMG 150608

Fiche technique

Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	30
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise copeaux	SG
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2431 150608