



Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2673 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Schnitttiefe a_p max	3,25 mm
Hauptanwendung	M
Inhalt	260758 HBT130
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Beschichtung	TiCN
Stückzahl	50
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Schnitttiefe a_p min	0,25 mm

Datenblatt

Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2673 09T304