

Garant

SNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7020-2, Veľkosť: 120412



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2450 120412
GTIN	4067263093121
Trieda položky	GGN

Technický opis

Obsah	251226 HB7020-2
Počet výmien/rezných hrán	8
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120412
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Uhlový Polomer	1,2 mm
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	130 - 370 mm/min
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 4 mm

Technický list

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Počet kusov	50
Typ	HB7020-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2450 120412