

Garant

**Płytki skrawające SCMT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HB7140-2,
Rozmiar: 09T304**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3530 09T304
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Zawartość	260742 HB7140-2
liczba wymian/ostrzy	4
Zastosowanie główne	M
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T304

Karta danych

powłoka	powlekane
Głębokość skrawania a_p maks.	3,25 mm
promień naroża	0,4 mm
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7140-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3530 09T304