

Garant

Plaquette CCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7130-2, Réf.: 09T308



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | GG3507 09T308 |
| GTIN | 4067263096177 |
| Classe d'article | GGN |

Description technique

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 70 - 240 mm/min |
| Sommaire | 260152 HB7130-2 |
| Profondeur de coupe a_p min | 0,55 mm |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Type d'outils | HM |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Prof. coupe a_p | 0,2 - 4 mm |
| Avance f | 0,1 - 0,4 mm/tr |
| Application principale | M |
| Profondeur de coupe a_p max | 3,25 mm |
| Nombre de changements/dents | 2 |

Fiche technique

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Code ISO plaquette | CCMT 09T308 |
| Tolérance | M |
| Quantité | 30 |
| Nuance | HB7130-2 |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Brise-copeaux | VM |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3507 09T308