



Inserto SCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2677 120404
GTIN	4067263096825
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260793 HBT130
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Codice ISO Inserto	SCMT 120404
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Numero pezzi	50
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Rivestimento	TiCN

Scheda tecnica

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2677 120404