



Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück HB7035-2



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2448 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Inhalt	251222 HB7035-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 320 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	P

Datenblatt

Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2448 120404