



### Formato convenienza Inserto per finitura CNMG 30 pezzi HBT020

#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3900 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CNMG 09T304
Profondità di taglio $a_p$ min.	0,25 mm
Rivestimento	TiCN
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 330 mm/min
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2 mm
Contenuto	250090 HBT020
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$ max.	3,25 mm
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Numero pezzi	30
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

---

## Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3900 09T304

---