

Garant**GARANT Master Alu SlotMachine Freză de degroșare din carbură monobloc HPC, DLC, Ø e8 DC: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	205265 10
GTIN	4062406122553
Clasa articolului	11X

Descriere**Execuție:**

Pentru degroșare. Ascuțire specială pentru prelucrarea metalelor neferoase.

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, detalonare excentrică prin rectificare, spații mari pentru așchii.

Până la $2 \times D$ în material solid la cele mai mari viteze de avans și funcționare silențioasă.

Rampe posibile până la 45° .

Cele mai mari rate de avans la pătrundere verticală, posibil datorită **geometriei speciale de pătrundere**.

Notă:

Forma **HB** se comandă cu **Cod 205266**.

Descriere tehnică

Avans f_z pentru frezare laterală în aluminiu cu așchii scurte	0,14 mm
Număr de dinți Z	3
Lungimea tăișului L_c	30 mm
Lungime activă L_1 incl. degajare	38 mm
Toleranță Ø nominal	e8
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Ø tăișului D_c	10 mm

Avans f_z pentru frezarea canalelor în aluminiu cu așchii scurte	0,12 mm
Ø de degajare D_1	9,5 mm
Unghiul elicei	35 grad
Calitatea echilibrării cu coadă	G 2,5 cu HA
Ø cozii D_s	10 mm
Lungimea totală L	80 mm
Direcția de așchiere	Horizontal, înclinat și vertical
Rotunjire a colțurilor r_v	0,32 mm
Serie	Master Alu
Strat de acoperire	DLC
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Profil de frezare	WR
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	galben
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu	recomandat	450 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	400 m/min	N

Alu > 10% Si	recomandat	380 m/min	N
PA 66	indicat în anumite condiții	120 m/min	N
PEEK	indicat în anumite condiții	100 m/min	N
Cu	recomandat	160 m/min	N
CuZn	recomandat	200 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		

Servicii

Coadă Tip HB

129100 HB