



VCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HBT020, Veľkosť: 160408



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG3954 160408
GTIN	4067263096078
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160408
Povrchová úprava	TiCN
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 mm/min
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Obsah	261476 HBT020
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenía	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm

Technický list

Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Počet kusov	30
Typ	HBT020
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	PM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3954 160408