

Garant**CNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HB7035-2, Størrelse: 120416****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2412 120416
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Hjørneradius	1,6 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120416
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæredybde $a_{p \min}$	1,05 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 320 mm/min
Skæredybde $a_{p \max}$	4,25 mm
Skæremateriale	HM
Indhold	250162 HB7035-2
Skæredybde a_p	0,3 - 4 mm

Datablad

Antal skift/skær	4
Primær anvendelse	P
Antal stk.	50
Type	HB7035-2
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2412 120416