

**Garant**

**Płytki skrawające VBGT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HU7310, wielk.: 110304**



## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | GG3827 110304 |
| GTIN             | 4067263098416 |
| Klasa artykułu   | GGN           |

## Opis techniczny

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                | VBGT 110304        |
| promień naroża                                      | 0,4 mm             |
| Zastosowanie główne                                 | N                  |
| posuw f                                             | 0,05 - 0,5 mm/obr, |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne        | 350 - 600 mm/min   |
| Zawartość                                           | 261224 HU7310      |
| głębokość skrawania $a_p$                           | 0,1 - 4 mm         |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$            | 0,25 mm            |
| powłoka                                             | bez powłoki        |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne            |
| Materiał ostrza                                     | HM                 |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$           | 1,75 mm            |
| liczba wymian/ostrzy                                | 2                  |
| liczba sztuk                                        | 30                 |

## Karta danych

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| tolerancja        | G                                         |
| Gatunek           | HU7310                                    |
| Warunki skrawania | ciągły                                    |
| Łamacz wiórów     | AM                                        |
| Rodzaj produktu   | Wymienna płytką<br>skrawająca do toczenia |

### Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3827 110304