

Garant**FeedKing hogevoedingsfrees met boring, voor wisselplaten XD..****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212910 66/5
GTIN	4045197514356
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkracht, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

Voordeel:

bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	27 mm
Snijkant-Ø D_c	66 mm
maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,8 mm
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Wisselplaatschroevenset	219800 (20IP; 5,7 Nm)

geschikte wisselplaat	XD.. 120408
Ø D ₃	45 mm
Aantal snijkanten Z	5
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	111 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	130 mm
Helicoïdaal frezen a _p	1,85 mm
Rampinglengte L voor α _{max}	44,5 mm
Raminghoek α _{max}	0,39 graden
Serie	FeedKing
Instelhoek κ	12 graden
Fz Helix	0,7
Schachtvorm	met boring
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/212910-66/5>