

Garant

Plaquette DNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 110404



Données de commande

N° commande	GG2429 110404
GTIN	4067263092827
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	2,75 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	130 - 370 mm/min
Sommaire	250752 HB7020-2
Application principale	P

Fiche technique

Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Quantité	50
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2429 110404