

Garant**Tapkruk met ratel, Volledig staal, Totale lengte: 85mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	148700 85
GTIN	4045197511102
Artikelklasse	11K

Omschrijving

Uitvoering:

Met tweebeksspanklem voor het spannen van vierkante schachten. Verschuifbare dwarsgreep met ribbels aan beide uiteinden voor het vastklikken van de arrêteerkogel. Houder verchromd. Ratel omschakelbaar voor links- / rechtsom draaien of vaste positie. **Volledig stalen uitvoering** voor hoge draaimomentbelasting. Gereedschapsopname met exacte rondloop en nauwe toleranties. Spanbekken gefreesd en inductiegehard voor hoge taaheid en optimale oppervlaktehardheid.

Toepassing:

Geschikt voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Opmerking:

De vierkantmaten van andere tap- en ruimermaten vindt u in de tabellen van de desbetreffende productgroepen.

Technische beschrijving

Spanwijdte ☐	2,6 - 5,5 mm
Totale lengte	85 mm

Voor handtap DIN 352	M3 – M10
Reservebekken nr. 148710 gr.	85
Materiaal	Volledig staal
Producttype	Tapkruk