

**Garant**

### Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 09T302



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3509 09T302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$ max.	3,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_p$ min.	0,15 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Impiego principale	M
Tolleranza	M
Numero pezzi	50
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 260 mm/min
Contenuto	260148 HB7120-1
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

## Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 4 mm
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3509 09T302