

Garant**TCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7010-2, Maat: 16T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2845 16T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 mm/min
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snij kanten	3
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T304
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Hoekradius	0,4 mm
Inhoud	260986 HB7010-2
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p \max}$	4 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm

Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal	30
Soort	HB7010-2
Snedecomditie	continu
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2845 16T304