

Garant**SCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HB7020-2, Veľkosť: 09T304****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2828 09T304
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 400 mm/min
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T304
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Obsah	260742 HB7020-2
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm

Technický list

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet kusov	30
Typ	HB7020-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	SS
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2828 09T304