

**WNMG váltólapka, simító, 30 darab HBT020, kedvezményes kiszerelésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3926 080404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 mm/min
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,75 mm
Cserék / élek száma	6
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	WNMG 080404
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Tartalom	251939 HBT020

Fő felhasználás	P
Bevonat	TiCN
Darabszám	30
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3926 080404