



## Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2959 160404 |
| GTIN          | 4067263094739 |
| Artikelklasse | GGN           |

### Technische Beschreibung

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Eckenradius                | 0,4 mm             |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$  | 4 mm               |
| Stückzahl                  | 30                 |
| Toleranz                   | M                  |
| Beschichtung               | beschichtet        |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$  | 0,55 mm            |
| Anzahl Wechsel/Schneiden   | 6                  |
| Inhalt                     | 251542 HB7130-2    |
| Schnitttiefe $a_p$         | 0,5 - 5 mm         |
| Hauptanwendung             | M                  |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten |

## Datenblatt

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | TNMG 160404                   |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 70 - 240 mm/min               |
| Schneidstoff                                | HM                            |
| Vorschub $f$                                | 0,2 - 0,5 mm/U                |
| Sorte                                       | HB7130-2                      |
| Schnittbedingung                            | leicht unterbrochen           |
| Spanbrecher                                 | VM                            |
| Produktart                                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2959 160404