

Garant

Plaquette CCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 120404



Données de commande

N° commande	GG3512 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Revêtement	revêtu
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm
Tolérance	M
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Code ISO plaquette	CCMT 120404
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm

Sommaire	260158 HB7140-2
Quantité	50
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3512 120404