

Garant**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2859 160408
GTIN	4067263095897
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 350 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Inhalt	261234 HB7020-2
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Hauptanwendung	P

Datenblatt

Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2859 160408