



Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3963 150608
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Inhalt	250669 HBT130
Beschichtung	TiCN
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3.75 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,15 - 0,45 mm/U

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Hauptanwendung	M
Stückzahl	50
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3963 150608