

Garant

**Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawające DNMG, obróbka wykańczająca,
50 sztuk, HB7035-2**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2424 150604
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Zawartość	250658 HB7035-2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 350 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm

Karta danych

liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba sztuk	50
Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SS
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2424 150604