

Garant**Master Mute Bohrstange A.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC...,
rechts****Bestelldaten**

Bestellnummer	265014 16/07
GTIN	4069515024631
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von $L_{\min}$ möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	11 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	20 mm
Gesamtlänge L	158 mm
Serie	Master Mute
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Schaft-Ø D_s	16 mm
ISO-Code Halter	A16X SDUCR/L07
Plattengröße	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 38
Auskräglänge L_1	96 mm
Norm	Werksnorm
Einstellwinkel κ	93 Grad

Datenblatt

L _{min}	96 mm
Anschlussgewinde	G1/4
Einsatzart	rechts
Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange