

Garant**Plăcuță amovibilă TCMT cu prelucrare medie 50 buc., HB7010-2, Dimensiuni: 16T304****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2848 16T304
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Număr de bucăți	50
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Aplicația principală	P
Avans f	0,08 - 0,3 mm/rot
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T304
Numărul de schimbări / tășuri	3
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 mm/min
Cuprins	260986 HB7010-2

Fișă de date

Materialul sculei	Carbură
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HB7010-2
Condiție de tăiere	continuă
Sfârșământor de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2848 16T304