



Pack promotionnel Plaquettes DNMG pour semi-finition, 30 pièces, HB7020-2



Données de commande

N° commande	GG2426 150612
GTIN	4067263092896
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	1,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	130 - 370 mm/min
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Sommaire	250764 HB7020-2
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	DNMG 150612
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,8 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,75 mm

Fiche technique

Application principale	P
Quantité	30
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2426 150612