

Garant

VNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7010-2, Veľkosť: 160404



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2475 160404
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 440 mm/min
Obsah	251802 HB7010-2
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,25 mm

Technický list

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 4 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Počet kusov	50
Typ	HB7010-2
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2475 160404