


**Garant**

### Plaquette VNMG pour finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 160404



#### Données de commande

N° commande	GG2968 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Code ISO plaquette	VNMG 160404
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 270 mm/min
Quantité	50
Sommaire	251732 HB7130-2
Avance $f$	0,05 - 0,4 mm/tr
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_p \text{ min}$	0,25 mm
Profondeur de coupe $a_p \text{ max}$	2,5 mm
Type d'outils	Carbure

## Fiche technique

Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2968 160404