

Garant

Plaquette SNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 120408



Données de commande

N° commande	GG2948 120408
GTIN	4067263094661
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min
Sommaire	251224 HB7130-2
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4.25 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Nombre de changements/dents	8
Quantité	50
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr

Fiche technique

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2948 120408