

Garant**FeedKing hogevoedingsfrees met boring, voor wisselplaten XD..****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212910 35/5
GTIN	4045197750624
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkracht, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

Voordeel:

bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 9IP** gebruiken.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	XD.. 070308
Snijkant-Ø D _c	35 mm
Wisselplaatschroevenset	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Aantal snijkanten Z	5
maximale snijdiepte a _{p max}	0,85 mm
Opnameboring-Ø	16 mm

Ø D ₃	22 mm
Totale lengte L _{totaal}	40 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	57 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	68 mm
Helicoïdaal frezen a _p	0,85 mm
Ramplinglengte L voor α _{max}	21 mm
Ramplinghoek α _{max}	0,82 graden
Serie	FeedKing
Instelhoek κ	10 graden
Fz Helix	0,7
Schachtvorm	met boring
Freestoepassing	Plungen
Freestoepassing	Circulair frezen
Freestoepassing	Ramping
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/212910-35/5>