

**Garant**

### Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 060204



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3508 060204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 mm/min
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

## Scheda tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Contenuto	260142 HB7140-2
Numero pezzi	30
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3508 060204