

Garant

Płytki skrawające SCMT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7035-2, wielk.: 09T304



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2835 09T304
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T304
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 290 mm/min
Zawartość	260762 HB7035-2
liczba wymian/ostrzy	4
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
posuw f	0,08 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba sztuk	30

Karta danych

Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2835 09T304