

**Garant**

### Inserto CCMT per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 09T302



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3505 09T302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$ max.	3,25 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,2 mm
Contenuto	260056 HB7140-2

## Scheda tecnica

Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_p$ min.	0,15 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 230 mm/min
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3505 09T302