


CNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HBT130, Maat: 120412

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG3958 120412
GTIN	4067263093992
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,8 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	4.25 mm
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,12 - 0,45 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 mm/min
Hoekradius	1,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Inhoud	250198 HBT130
Coating	TiCN
Aantal	30
Soort	HBT130
Snedecomditie	licht onderbroken
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3958 120412