

**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2848 16T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Stückzahl	50
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T308
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Inhalt	260988 HB7010-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Datenblatt

Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4 mm
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2848 16T308