



## Vorteilspack VNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG3980 160404
GTIN	4067263094852
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Stückzahl	30
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Inhalt	251828 HBT130
Beschichtung	TiCN
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2.5 mm
Hauptanwendung	M

## Datenblatt

Schnitttiefe $a_p$ min	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,12 - 0,45 mm/U
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### **Passende Produkte**

No Shop URL available for: GG3980 160404