

Garant**TCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7010-2, Velikost: 110204****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2842 110204
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	260952 HB7010-2
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 mm/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2,75 mm
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110204
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
število kosov	50

Podatkovni list

Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7010-2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2842 110204