

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3983 080404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,15 - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	M
Inhalt	251939 HBT130
Stückzahl	50

Datenblatt

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Beschichtung	TiCN
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3983 080404