



Pack promotionnel Disque à lamelles speed CER plat



Données de commande

N° commande	GG5234 80
GTIN	4067263136637
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

- **Grain de céramique (CER) auto-affûtant de haute qualité pour une capacité d'abrasion maximale et une faible pression d'appui.**
- **Revêtement abrasif pour un échauffement limité.**
- **Tissu mixte polycoton robuste pour une abrasion optimale et une bonne stabilité lors du travail sur les arêtes.**
- **Plateau en polyester ergonomique et anti-vibrations (réversible).**
- **Résultats optimaux sur des meuleuses d'angle puissantes.**

speed - Disposition des lamelles à plat pour un **volume de copeaux élevé** et une longue durée de vie.

Correspond à 565234.

Utilisation:

Chanfreinage précis, usinage des arêtes et polissage des surfaces.

Description technique

Ø disque	115 mm
Sommaire	100

Fiche technique

Grain	80
Forme	plat
Ø alésage	22,23 mm
Abrasifs	Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Revêtement refroidissant et abrasif	oui
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 115 mm
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG5234-80>

Fiche technique