

Garant**TNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning 30 stk., HB7130-2, Størrelse: 160408****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2959 160408
GTIN	4067263094753
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tolerance	M
Skæremateriale	HM
Antal stk.	30
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Antal skift/skær	6
Skæredybde $a_{p\ min}$	0,55 mm
Indhold	251544 HB7130-2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 mm/min
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4 mm
Primær anvendelse	M
Type	HB7130-2
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2959 160408