

Garant

Plaquita de corte CCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7120-1, Tamaño: 060204



Datos de pedido

Número de pedido	GG3509 060204
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 mm/min
Contenido	260142 HB7120-1
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	HM
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Cantidad	50
Código ISO plaqüita de corte	CCMT 060204

Hoja de datos

Aplicación principal	M
Tolerancia	M
Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3509 060204